


# RHEL81H331K0M1H03A



## 外观 & 形状



## 参考信息

| 包装 | 规格   | 超小订购单位 |
|----|------|--------|
| A  | 折叠盒装 | 2000   |

| 质量 (标准值) |        |
|----------|--------|
| 1个       | 0.098g |

## 备注事项

Meet LF(Lead Free)[※LF : Lead content is less than 1000 ppm.], HF(Halogen Free)

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。

# RHEL81H331K0M1H03A

## 规格


|           |                |
|-----------|----------------|
| L尺寸或外径尺寸D | 3.6mm max.     |
| 宽度        | 3.5mm max.     |
| T尺寸       | 2.5mm max.     |
| 引线间距F     | 5.0+0.6/-0.2mm |
| 引线直径d     | 0.5±0.05mm     |
| 静电容量      | 330pF ±10%     |
| 额定电压      | 50Vdc          |
| 温度特性      | X8L(MURATA)    |
| 静电容量变化率   | +15/-40%       |
| 温度特性的温度范围 | -55°C to 150°C |
| 工作温度范围    | -55°C to 150°C |
| W1尺寸      | 6.0mm          |

### 注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# RHEL81H331K0M1H03A

## 产品数据



静电容量-温度特性



阻抗-频率特性

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。