

# DK1B3EA471K86RBH01

目前生产

RoHS

REACH

125  
°C max.

安全规格

弯曲裂纹

焊接裂纹


回流

波峰

## 用途

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                       |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 备注事项

X1/Y1 Class Certified Products、Rated Voltage  
X1:440Vac(r.m.s.)/1500Vdc Y1:300Vac(r.m.s.)/1500Vdc

## 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| R  | 330mm压纹带 | 2500   |

| 质量 (标准值) |       |
|----------|-------|
| 1个       | 0.26g |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# DK1B3EA471K86RBH01



规格





|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 长度                     | 11.4±0.5mm     |
| 宽度                     | 6.0±0.5mm      |
| 厚度                     | 2.5mm max.     |
| 静电容量                   | 470pF ±10%     |
| Metal terminal width e | 0.75±0.3mm     |
| 工作温度范围                 | -40°C to 125°C |
| 额定电压                   | 300Vac(r.m.s.) |
| 静电容量变化率                | ±10%           |
| 温度特性 (标准规格)            | B(JIS)         |
| 温度特性的温度范围              | -25°C to 85°C  |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# DK1B3EA471K86RBH01

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。




### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# DK1B3EA471K86RBH01

温度特性



DK1B3EA471K86RBH01 C-Temp. capchange, DCOV,

S参数S21



DK1B3EA471K86RBH01 S21 DCOV, 20degC

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。