

GCM033D70E105ME36#

“#” 处为包装规格代号。





< 品名 (附包装代号) 一览 >

GCM033D70E105ME36D

GCM033D70E105ME36W

GCM033D70E105ME36J

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	180mm纸带	15000
W	180mm纸带 (W8P1)	30000
J	330mm纸带	50000

质量 (标准值)	
1个	0.33mg
φ180mm卷装	118g

在1 / 4页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GCM033D70E105ME36#

“#” 处为包装规格代号。

规格

长度	0.6±0.09mm
宽度	0.3±0.09mm
厚度	0.3±0.09mm
静电容量	1.0μF ±20%
外部电极间距离g	0.2mm min.
外部电极尺寸e	0.1 to 0.25mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	2.5Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0201 (0603M)
静电容量变化率	+22.0/-33.0%
温度特性 (标准规格)	X7T(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

在2 / 4页

注意





1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GCM033D70E105ME36#

"#" 处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。




注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GCM033D70E105ME36#


"#" 处为包装规格代号。

温度特性



GCM033D70E105ME36 C-Temp. capchange, DCO. 0V, ACO. C

温度上升由于脉动电流特性



GCM033D70E105ME36 Temp. rise — 100kHz — 500

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。