

GCM31A7U3A680JX01#

“#” 处为包装规格代号。





< 品名 (附包装代号) 一览 >

GCM31A7U3A680JX01D

GCM31A7U3A680JX01J

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	180mm纸带	4000
J	330mm纸带	10000

质量 (标准值)	
1个	27.0mg

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GCM31A7U3A680JX01#

“#” 处为包装规格代号。

规格

长度	3.2±0.2mm
宽度	1.6±0.2mm
厚度	1.0+0/-0.3mm
静电容量	68pF ±5%
外部电极间距离g	1.5mm min.
外部电极尺寸e	0.3mm min.
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	1000Vdc
尺寸代号 inch(mm)	1206 (3216M)
温度特性	-750±120ppm/°C
温度特性 (标准规格)	U2J(EIA)
温度特性的温度范围	25°C to 125°C

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GCM31A7U3A680JX01#


"#" 处为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。




■ GCM31A7U3A680JX01 |Z| DC0V, 25degC



■ GCM31A7U3A680JX01 R DC0V, 25degC



■ GCM31A7U3A680JX01 C-DC bias capchange, 25.0degC, AC1V



■ GCM31A7U3A680JX01 C-AC Voltage capchange, DC0V, 25.0d


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GCM31A7U3A680JX01#


“#” 处为包装规格代号。

温度特性



■ GCM31A7U3A680JX01 C-Temp. capchange, DCOV, AC1Vrms

S参数S21



■ GCM31A7U3A680JX01 S21 DCOV, 25degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。