



# GRM0223C1H2R3CA03#

“#” 处为包装规格代号。



< 品名 ( 附包装代号 ) 一览 >  
GRM0223C1H2R3CA03L

## 外观 & 形状



## 参考信息

包装	规格	最小订货单位
L	180mm压纹带	40000

质量 (标准值)	
1个	0.09mg
φ180mm卷装	198g

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM0223C1H2R3CA03#

“#” 处为包装规格代号。

## 规格

长度	0.4±0.02mm
宽度	0.2±0.02mm
厚度	0.2±0.02mm
静电容量	2.3pF ±0.25pF
外部电极间距离g	0.13mm min.
外部电极尺寸e	0.07 to 0.14mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	01005 (0402M)
温度特性	0±120ppm/°C
温度特性 (标准规格)	CJ(JIS)
温度特性的温度范围	20°C to 125°C

在2 / 4页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# GRM0223C1H2R3CA03#

"#" 处为包装规格代号。

## 特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性|Z|




■ GRM0223C1H2R3CA03 |Z| DCOV, 20degC

频率特性R




■ GRM0223C1H2R3CA03 R DCOV, 20degC

直流偏压特性



■ GRM0223C1H2R3CA03 C-DC bias capchange, 20.0degC, AC1V

交流电压特性



■ GRM0223C1H2R3CA03 C-AC Voltage capchange, DCOV, 20.0d


**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM0223C1H2R3CA03#


"#" 处为包装规格代号。

温度特性



■ GRM0223C1H2R3CA03 C-Temp. capchange, DCOV, AC1Vrms

S参数S21



■ GRM0223C1H2R3CA03 S21 DCOV, 20degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。