

GRM0223C1H3R3CA03#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

125
°C max.

回流

< 品名 (附包装代号) 一览 >

GRM0223C1H3R3CA03L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	40000

质量 (标准值)	
1个	0.09mg

外观&形状



在1 / 4页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM0223C1H3R3CA03#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

长度	0.4±0.02mm
宽度	0.2±0.02mm
厚度	0.2±0.02mm
静电容量	3.3pF ±0.25pF
外部电极间距离g	0.13mm min.
外部电极尺寸e	0.07 to 0.14mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	01005 (0402M)
温度特性	0±120ppm/°C
温度特性 (标准规格)	CJ(JIS)
温度特性的温度范围	20°C to 125°C

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


GRM0223C1H3R3CA03#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性|Z|



GRM0223C1H3R3CA03 |Z| DCOV, 20degC

频率特性R



GRM0223C1H3R3CA03 R DCOV, 20degC

直流偏压特性



GRM0223C1H3R3CA03 C-DC bias capchange, 20.0C

交流电压特性



GRM0223C1H3R3CA03 C-AC Voltage capchange, D



在3 / 4页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM0223C1H3R3CA03#

末尾的“#”为包装规格代号。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。