

GRM0225C1H7R3DA03#

“#” 处为包装规格代号。

目前生产

一般用

RoHS

REACH



125
°C max.



< 品名 (附包装代号) 一览 >

GRM0225C1H7R3DA03L

外观 & 形状



参考信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| L | 180mm压纹带 | 40000 |

| 质量 (标准值) | |
|----------|--------|
| 1个 | 0.09mg |
| φ180mm卷装 | 198g |

在 1 / 4 页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM0225C1H7R3DA03#

“#” 处为包装规格代号。



规格

| | |
|---------------|----------------|
| 长度 | 0.4±0.02mm |
| 宽度 | 0.2±0.02mm |
| 厚度 | 0.2±0.02mm |
| 静电容量 | 7.3pF ±0.5pF |
| 外部电极间距离g | 0.13mm min. |
| 外部电极尺寸e | 0.07 to 0.14mm |
| 工作温度范围 | -55°C to 125°C |
| 额定电压 | 50Vdc |
| 尺寸代号 inch(mm) | 01005 (0402M) |
| 温度特性 | 0±30ppm/°C |
| 温度特性 (标准规格) | C0G(EIA) |
| 温度特性的温度范围 | 25°C to 125°C |

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM0225C1H7R3DA03#


"#" 处为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。




■ GRM0225C1H7R3DA03 |Z| DC0V, 25degC



■ GRM0225C1H7R3DA03 R DC0V, 25degC



■ GRM0225C1H7R3DA03 C-DC bias capchange, 25.0degC, AC1V



■ GRM0225C1H7R3DA03 C-AC Voltage capchange, DC0V, 25.0d


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

GRM0225C1H7R3DA03#


“#” 处为包装规格代号。

温度特性



■ GRM0225C1H7R3DA03 C-Temp. capchange, DCOV, AC1Vrms

S参数S21



■ GRM0225C1H7R3DA03 S21 DCOV, 25degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。