

# GRM0332C2A9R2BA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

RoHS

REACH

125  
°C max.

回流

## < 品名 (附包装代号) 一览 >

GRM0332C2A9R2BA01D  
GRM0332C2A9R2BA01V

GRM0332C2A9R2BA01W

GRM0332C2A9R2BA01J

## 用途

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                       |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |


## 参考信息

| 包装 | 规格              | 标准包装数量 |
|----|-----------------|--------|
| D  | φ180mm纸带        | 15000  |
| W  | φ180mm纸带 (W8P1) | 30000  |
| J  | φ330mm纸带        | 50000  |
| V  | φ330mm纸带 (W8P1) | 150000 |

### 质量 (标准值)

|    |        |
|----|--------|
| 1个 | 0.33mg |
|----|--------|

## 外观&形状



### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM0332C2A9R2BA01#

末尾的“#” 为包装规格代号。

规格

|               |                |
|---------------|----------------|
| 长度            | 0.6±0.03mm     |
| 宽度            | 0.3±0.03mm     |
| 厚度            | 0.3±0.03mm     |
| 静电容量          | 9.2pF ±0.1pF   |
| 外部电极间距离g      | 0.2mm min.     |
| 外部电极尺寸e       | 0.1 to 0.2mm   |
| 工作温度范围        | -55°C to 125°C |
| 额定电压          | 100Vdc         |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0201 (0603M)   |
| 温度特性          | 0±60ppm/°C     |
| 温度特性 (标准规格)   | CH(JIS)        |
| 温度特性的温度范围     | 20°C to 125°C  |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


# GRM0332C2A9R2BA01#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。


频率特性|Z|



Frequency [MHz]

GRM0332C2A9R2BA01 |Z| DCOV, 20degC


频率特性R



Frequency [MHz]

GRM0332C2A9R2BA01 R DCOV, 20degC


直流偏压特性



DC Bias [V]

GRM0332C2A9R2BA01 C-DC bias capchange, 20.0C

交流电压特性



AC Voltage [Vrms]



GRM0332C2A9R2BA01 C-AC Voltage capchange, DC

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRM0332C2A9R2BA01#

末尾的“#”为包装规格代号。



注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。