

# GRT033R60J223KE01#

末尾的“#” 为包装规格代号。

目前生产

AEC-Q200

RoHS

REACH

85℃max.

回流

降容1


< 品名（附包装代号）一览 >

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| GRT033R60J223KE01D | GRT033R60J223KE01W | GRT033R60J223KE01J |
| GRT033R60J223KE01V |                    |                    |

## 用途

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                               |
| 可以使用的用途 | 汽车[信息娱乐 / 舒适设备],工业设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性, 请参照本网站及规格说明书等, 并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 备注事项

Derating1

## 参考信息

| 包装 | 规格              | 标准包装数量 |
|----|-----------------|--------|
| D  | φ180mm纸带        | 15000  |
| W  | φ180mm纸带 (W8P1) | 30000  |
| J  | φ330mm纸带        | 50000  |
| V  | φ330mm纸带 (W8P1) | 150000 |

| 质量 (标准值) |        |
|----------|--------|
| 1个       | 0.33mg |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRT033R60J223KE01#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

## 规格

|               |               |
|---------------|---------------|
| 长度            | 0.6±0.03mm    |
| 宽度            | 0.3±0.03mm    |
| 厚度            | 0.3±0.03mm    |
| 静电容量          | 22000pF ±10%  |
| 外部电极间距离g      | 0.2mm min.    |
| 外部电极尺寸e       | 0.1 to 0.2mm  |
| 工作温度范围        | -55°C to 85°C |
| 额定电压          | 6.3Vdc        |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0201 (0603M)  |
| 静电容量变化率       | ±15.0%        |
| 温度特性 (标准规格)   | X5R(EIA)      |
| 温度特性的温度范围     | -55°C to 85°C |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


# GRT033R60J223KE01#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。


频率特性|Z|



Frequency [Hz]

GRT033R60J223KE01 |Z| DCOV, 25degC


频率特性R



Frequency [Hz]

GRT033R60J223KE01 R DCOV, 25degC


直流偏压特性



DC Bias [V]

GRT033R60J223KE01 C-DC bias capchange, 25.0C

交流电压特性



AC Voltage [Vrms]

GRT033R60J223KE01 C-AC Voltage capchange, DC

在3 / 4页


### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# GRT033R60J223KE01#


末尾的“#” 为包装规格代号。

温度特性



GRT033R60J223KE01 C-Temp. capchange, DC0.0V,

S参数S21



GRT033R60J223KE01 S21 DC0V,25degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。