

# LLC152D70G105ME01#

“#” 处为包装规格代号。




## < 品名 ( 附包装代号 ) 一览 >

LLC152D70G105ME01D

LLC152D70G105ME01J

## 外观 & 形状



## 参考信息

| 包装 | 规格      | 标准包装数量 |
|----|---------|--------|
| D  | 180mm纸带 | 20000  |
| J  | 330mm纸带 | 50000  |

| 质量 (标准值) |       |
|----------|-------|
| 1个       | 0.9mg |

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# LLC152D70G105ME01#

“#” 处为包装规格代号。



## 规格

|               |                |
|---------------|----------------|
| 长度            | 0.5±0.2mm      |
| 宽度            | 1.0±0.2mm      |
| 厚度            | 0.2±0.02mm     |
| 静电容量          | 1.0μF ±20%     |
| 外部电极间距离g      | 0.07mm min.    |
| 外部电极尺寸e       | 0.2±0.06mm     |
| 工作温度范围        | -55°C to 125°C |
| 额定电压          | 4Vdc           |
| 尺寸代号 inch(mm) | 0204 (0510M)   |
| 静电容量变化率       | +22.0/-33.0%   |
| 温度特性 (标准规格)   | X7T(EIA)       |
| 温度特性的温度范围     | -55°C to 125°C |

### 注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# LLC152D70G105ME01#


"#" 处为包装规格代号。

## 特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。




LLC152D70G105ME01 |Z| DCOV, 25degC



LLC152D70G105ME01 R DCOV, 25degC



LLC152D70G105ME01 C-DC bias capchange, 25.0degC, A



LLC152D70G105ME01 C-AC Voltage capchange, DCOV, 25


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# LLC152D70G105ME01#


“#” 处为包装规格代号。

温度特性



■ LLC152D70G105ME01 C-Temp. capchange, DC0.0V, AC0.1

温度上升由于脉动电流特性



■ LLC152D70G105ME01 Temp. rise — 500kHz — 1MHz

**注意**

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。