

NFM15HC105D0G3#


“#” 处为包装规格代号。



< 品名 (附包装代号) 一览 >

NFM15HC105D0G3D

外观 & 形状



参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	180mm纸带	10000

质量 (标准值)	
1个	1.9mg

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM15HC105D0G3#

“#” 处为包装规格代号。



规格

长度	1.0±0.2mm
宽度	0.5±0.2mm
厚度	0.4±0.1mm
静电容量	1.0μF ±20%
外部电极间距离g	0.1mm min.
直流电阻(max)	30mΩ
外部电极尺寸e	0.2±0.1mm
外部电极尺寸i	0.35±0.1mm
外部电极尺寸j	0.15±0.1mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电流	2A
额定电压	4Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM15HC105D0G3#


"#" 处为包装规格代号。

特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。




■ NFM15HC105D0G3 |Z| DC0V, 25degC, Non-feedthrough



■ NFM15HC105D0G3 R DC0V, 25degC, Non-feedthrough



■ NFM15HC105D0G3 C-DC bias capchange, 25.0degC, AC0.



■ NFM15HC105D0G3 C-AC Voltage capchange, DC0V, 25.0c


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

NFM15HC105D0G3#


“#” 处为包装规格代号。

温度特性



■ NFM15HC105D0G3 C-Temp. capchange, DCOV, ACO, 15Vrms

S参数S21



■ NFM15HC105D0G3 S21 DCOV, 25degC, Feedthrough

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。