

DMR30-DCA1-1-DC4-R-C

计划停产

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

DC shunt Ammeter, alarm output, red display

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

DMR30-DCA1-1-DC4-R-C

规格

产品系列	DMR30-DCA1
产品系列特点	DMR30-DCA1
Measuring Range(DCA)	1A to 1200A
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	4
Digit Height (mm)	11.4mm
Power Supply Type	DC Powered
Power Supply(DCV)	9V to 32V
DC Power Supply Current (mA)Max	24mA
工作温度(degC)	0°C to 50°C
Humidity	0% to 85%
Measurment Type	Supports external shunt resistors from 1A to 1,200A
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	0.2% F.S Max
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	Yes
Digit Height (inch)	0.45inch
Input Impedance (MΩ)	0.01MΩ
Input Protection	±30V
Recomended Shunt	See Data Sheet for recommended shunt
Recomended Shunt Description	Murata Shunt Resistors

Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	64g
Weight (oz)	2.23

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。