

# ACM20-4-AC1-R-C

计划停产

RoHS

## 用途

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                        |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 特点

100A, 85-264Vac Supply, 4-Digit, Multi-Function AC Power Meter with Power Factor Reading

## 外观&形状



### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# ACM20-4-AC1-R-C

规格

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 产品系列                            | ACM20                 |
| 产品系列特点                          | ACM20                 |
| Measuring Range(ACA)            | 0A to 100A            |
| Display Type                    | LED                   |
| 颜色                              | Red                   |
| Number of Digits                | 4                     |
| Digit Height (mm)               | 9.2mm                 |
| Power Supply Type               | AC Powered            |
| Power Supply(ACV)               | 85V to 264V           |
| AC Power Supply Current (mA)Max | 110mA                 |
| 工作温度(degC)                      | 0°C to 60°C           |
| 安规认证                            | UL/CSA/IEC/EN 61010-1 |
| Humidity                        | 0% to 85%             |
| Measurment Type                 | True RMS AC Volts     |
| Mounting Type                   | Panel Mount           |
| Accuracy                        | +/-1%                 |
| Case Material                   | Polycarbonate         |
| Configurable DPM                | No                    |
| Current Transformer             | Internal              |
| Daylight Readable               | No                    |
| Digit Height (inch)             | 0.36inch              |
| Measuring Condition             | 85Vac to 264Vac       |
| Update Rate (samples /sec)      | 2 ~ 3                 |

|             |      |
|-------------|------|
| Weight (g)  | 42g  |
| Weight (oz) | 1.53 |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。