

ACM20-5-AC1-R-C

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

30A, 85-264Vac Supply, 4-Digit, Multi-Function AC Power Meter with Power Factor Reading

在1 / 2页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

ACM20-5-AC1-R-C

规格

产品系列	ACM20
产品系列特点	ACM20
Measuring Range(ACA)	0A to 32A
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	4
Digit Height (mm)	9.2mm
Power Supply Type	AC Powered
Power Supply(ACV)	85V to 264V
AC Power Supply Current (mA)Max	110mA
工作温度(degC)	0°C to 60°C
安规认证	UL/CSA/IEC/EN 61010-1
Humidity	0% to 85%
Measurment Type	True RMS AC Volts
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-1%
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Current Transformer	Internal
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.36inch
Measuring Condition	85Vac to 264Vac
Update Rate (samples /sec)	2 ~ 3

Weight (g)	37g
Weight (oz)	1.33

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。