

DCM20-1-DC5-R-C

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



特点

Displays DC volts, amperes, watts and kilowatts.

在1 / 2页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

DCM20-1-DC5-R-C

规格

Weight (oz)	1.023
-------------	-------

产品系列	DMR20-0/5
产品系列特点	DMR20-0/5
Measuring Range(ACA)	0A to 1200A
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	4
Digit Height (mm)	9.2mm
Power Supply Type	DC Powered
Power Supply(DCV)	9V to 72V
DC Power Supply Current (mA)Max	6mA
工作温度(degC)	0°C to 60°C
Humidity	0% to 85%
Measurment Type	DC Volts, DC Current, DC Power
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-1%
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
DC current Shunt	External
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.36inch
Resolution (V)	0.01V
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	29g

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。