注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DMS-20PC-4/20S-C的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DMS-20PC-4%2f20S-C

DMS-20PC-4/20S-C

目前生产　推 荐　RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观＆形状



METER DEPTH: 0.95 in. (24mm)

特点

Unipolar Reading, 4-20mA Input 3.5 Digit,Standard Red LED Process Monitor

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DMS-20PC-4/20S-C的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DMS-20PC-4%2f20S-C

DMS-20PC-4/20S-C

规格

产品系列	DMS-20PC-4/20
产品系列特点	DMS-20PC-4/20
Measuring Range(mA)	4mA to 20mA
Display Type	LED
颜色	Red
Number of Digits	3.5
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	Loop Powered
Self/Loop Powered	Yes
工作温度(degC)	0℃ to 60℃
Humidity	0% to 95%
Measurment Type	4/20mA DC Current
Mounting Type	Panel Mount
Accuracy	+/-0.05% +/-1 Count(s)
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	Yes
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Input Protection	-40 ~ 40mA
Loop Drop (V)	3491V
Update Rate (samples /sec)	2.5
Weight (g)	17g
Weight (oz)	0.6ʒ

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。