


IRS-B210ST01-R1

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
R1	卷盘包装	2000

特点

SMD type

在1 / 3页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

IRS-B210ST01-R1

规格


形状	SMD
电极	(1.2x0.85mm)x2
灵敏度(标准值)	3.6mV
电源电压范围	2V to 15V
视域	theta1=50deg., theta2=70deg.
工作温度范围	-40°C to 70°C
保管温度范围	-40°C to 85°C

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


IRS-B210ST01-R1

产品数据




(in mm)


热电型元件



滤波器特性



输出电压测量系统



电路图

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。