

PKM24SPH3807

已经停产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	散装	270

特点

Piezoelectric sounder self drive type requires only simple circuit and DC power supply. Since this type uses resonant system, it is also available for alarms which need large sound volume.

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PKM24SPH3807

规格

电路型	无电路型
尺寸	φ24.0×11.0 mm
频率	3.8kHz
声压水平	90dB (min.)
声压级测量条件	[12Vdc,10cm]
振荡频率	3.8kHz
振荡频率测量条件	[12Vdc]
消耗电流(max.)	12mA
消耗电流测量条件	[12Vdc]
允许入力电压	3Vdc to 20Vdc
工作温度范围	-20°C to 70°C
保管温度范围	-30°C to 80°C
形状	引线
引线形状	销式
引脚长度	引脚长度:12.0mm
振型	自振型
EIAJ元件	PS-RP3-C24-38
质量	3779mg


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PKM24SPH3807

产品数据



电压特性



推荐电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。