

SAWFD2G35KA0F0A

目前生产

推荐

RoHS

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B0S	Sample Cut Tape or Bulk (1~99pcs)	0
R00	330mm压纹带	10000
R15	180mm压纹带	5000
R1S	Sample Embossed Tape & Reel (100pcs~)	0

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

SAWFD2G35KA0F0A

规格

功能	Rx Filters
频带	Band38,Band40
尺寸	1.5x1.1x0.5(max.)mm
终端阻抗	Unbalanced

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。