


チップ多層ハイブリッドカプラ

3dBハイブリッド



品番	挿入損失 (dB)	出力端子間振幅偏差 (max.) (dB)	出力端子間位相差 (°)	アイソレーション (min.) (dB)	VSWR (max.)	許容電力 (W)
LDC32900M03B-703	3.3 ± 0.48dB	1.0	90 ± 3.0 °	20.5	1.43	3 max. (50 Load)

特性インピーダンス : 50 使用温度範囲 : -40 ~ +85