注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载MRSS29E的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=MRSS29E

MRSS29E

目前生产　推 荐　RoHS　REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	180mm压纹带	3000

外观＆形状





注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载MRSS29E的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=MRSS29E

MRSS29E

规格

工作温度范围	-40℃ to 85℃
电源电压范围	3.5V to 30.0V
低输出电压	0.5V
高输出电压	11.0V
消耗电流(标准值)	(Max.1.5mA)
消耗电流测量条件	Typ.Vcc12V
工作磁场(Hon)	Max 2.8mT
工作磁场(Hoff)	Min 0.6mT
保管温度范围	-40.0℃ to 125.0℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。