

# BL02RN1R3J2#

末尾的“#”为包装规格代号。

已经停产

RoHS

REACH


## < 品名 (附包装代号) 一览 >

BL02RN1R3J2B

### 用途

|         |                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                            |
| 可以使用的用途 | 民用设备、植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]、运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 民用设备                                                                                                                       |

### 外观&形状



### 包装信息

| 包装 | 规格  | 标准包装数量 |
|----|-----|--------|
| B  | 散装袋 | 500    |

### 特点

BL01/02/03 series are ferrite beads with lead wires to produce a high frequency loss for suppression of noise. Simple construction and easy-to-use, effective for low impedance circuits such as power supplies and grounds. Effective also for preventing overshoot and undershoot of digital signal in clocks or the like, and suppressing the higher harmonic wave. Suitable for prevention of abnormal oscillation at high frequency amplifying circuit.

在1 / 3页

#### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# BL02RN1R3J2#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

|               |               |
|---------------|---------------|
| 形状            | 引线            |
| 长度            | 8.0mm         |
| 长度公差          | max.          |
| 宽度            | 3.4mm         |
| 宽度公差          | ±0.2mm        |
| 厚度            | 12.0mm        |
| 厚度公差          | max.          |
| 工作温度范围        | -40°C to 85°C |
| 质量(标准值)       | 0.34g         |
| 电路数目          | 1             |
| 额定电流(at 85°C) | 7A            |

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


# BL02RN1R3J2#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 产品数据



阻抗-频率特性



等效电路

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。