注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりMYBSP01206AZFTの最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=MYBSP01206AZFT

MYBSP01206AZFT

Isolated DC-DC converter with IEEE 802.3bt Class 8 PoE PD

生産中　推奨　RoHS


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	PoE [Power over Ethernet]

特長

72W, 12Vo/6A isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3bt/ PoE++ class8
Input voltage ranges from 41.1 to 57V
Small package, 22.2 x 56.4 x 8.6mm, DIP type
2250Vdc Input-Output Isolation
Support Adapter ORing and PSE type indicators

外観および形状



お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりMYBSP01206AZFTの最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=MYBSP01206AZFT

MYBSP01206AZFT

スペック

出力電力 (W)Max	72W
Vin(V)	41.1V ～ 57V
Vin(V)typ	48V
Vout (V)	11.64V ～ 12.36V
Vout (V)typ	12V
絶縁耐圧 (V)	2250V
効率 (%)	93.2%
サイズ (mm)W	22.2mm
サイズ (mm)L	56.4mm
サイズ (mm)T	8.6mm
動作温度範囲(degC)	-40℃ ～ 85℃
出力数 (#)	1
Iout (A)Max	6A
パッケージ	DIP
製品シリーズ	MYB
製品シリーズ特徴	MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
ブランド	Murata

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。