

CR, SR & LR 电池

CR, SR和LR广泛的性能和可靠性的 电池解决方案

村田的微型电池拥有40多年的技术开发和制造经验以及最先进的设计和生产技术，在性能和可靠性方面表现出色，可提供各种各样的产品阵容。

制造优势

- 取得ISO 9001/14001认证
- 全自动装配生产线

满足多元化的市场要求






钮扣型二氧化锰锂电池

CR: 3V

特点

- 高电压、高能量密度
- 广泛的工作温度范围
- 优越的保存特性
- UL元件认定合格产品(UL1642 File No. MH12566)
- 取得ISO/TS16949认证

额定电压：3V
 额定容量：30mAh - 2000mAh
 工作温度范围：
 -30°C to +70°C（标准型、大电流型）
 -40°C to +85°C（准耐热型）
 -40°C to +125°C（耐热型）
 直径：12.5mm - 36.5mm
 高：1.6mm - 7.7mm
 重量：0.7g - 20g



实际尺寸


氧化银电池

SR: 1.55V

特点

- 全球首个无汞氧化银电池制造商
- 优越的放电稳定性
- 使用村田独特的特殊板材处理和封口技术，实现优越的耐漏液性

额定电压：1.55V
 额定容量：20mAh - 150mAh
 工作温度范围：-10°C to +60°C
 直径：6.8mm - 11.6mm
 高：2.1mm - 5.4mm
 重量：0.3g - 2.2g



实际尺寸


碱性钮扣电池

LR: 1.5V

特点

- 采用独特技术防止泄漏和膨胀，安全性高
- 无汞电池
- 优越的放电稳定性和重负荷脉冲特性

额定电压：1.5V
 额定容量：45mAh - 150mAh
 工作温度范围：-10°C to +60°C
 直径：7.9mm - 11.6mm
 高：3.0mm - 5.4mm
 重量：0.6g - 2.0g



实际尺寸