注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトより7BB-35-3L0の最新データシートをダウンロードしてください。

http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=7BB-35-3L0

7BB-35-3L0


生産中止予定　RoHS　REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状





包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	バラ品	400

特長

1. 澄んだ音を発します。
2. 超薄型、軽量です。
3. 電気ノイズがありません。
4. 電圧駆動のため、消費電力が少ない。

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトより7BB-35-3L0の最新データシートをダウンロードしてください。

http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=7BB-35-3L0

7BB-35-3L0

スペック

共振周波数	2.8kHz
共振周波数公差	±0.5kHz
共振抵抗 (R1)	200Ω
静電容量	30nF
静電容量公差	±30%
静電容量規定条件	[1kHz]
使用温度範囲	-20℃ ～ 70℃
保存温度範囲	-30℃ ～ 80℃
形状	リード線タイプ
金属径	35mm
セラミック径	25mm
金属板材質	黄銅板
リード線規格	AWG32
リード全長	50mm
振動タイプ	他励振
JEITA形名	PD-SU2-C35-28
質量	3356mg

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。