

CSBLA800KJ59-B0

生産中止

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B0	バラ品	1000


特長

ムラタのセラミック発振子CSBLAシリーズは圧電セラミック材料の量産技術を背景とし、高安定性と高い機械的Qを持つ、各種マイクロプロセッサ、リモコンなどに最適の発振素子です。

■特長

1. 小型・軽量です。
2. 耐衝撃性にすぐれています。
3. 広い温度範囲で安定です。
4. トランジスタや各種ICと組合せて発振回路の無調整化ができます。
5. 安価に供給できます。

外観および形状



お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

CSBLA800KJ59-B0

スペック

製品タイプ	セラミック発振子(セラロック)
シリーズ名	CSBLA_J (430kHz-)
周波数	800.0kHz
周波数許容偏差	±0.50%以内
使用温度範囲	-20℃~80℃
周波数温度特性	±0.30%以内
周波数エージング	±0.30%以内
共振抵抗 (R1)	60Ω以下
形状	リード
洗浄	対応
LxW寸法	6.0x5.0mm
質量	108mg

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。