

NTSA0XV103FN6A0

生産中止

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。


包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
A0	つづら折り	3000

特長

- 1.材料、工程の高性能化により、抵抗値 $\pm 1\%$ 、B定数 $\pm 0.5\%$ の高精度を実現しました。
- 2.従来の樹脂コート品より小型のため、すばやい応答性が得られます。
- 3.均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。
- 4.独自のリード線取り付け技術により強いリード強度を持つため、使用時の曲げ加工などが自由に行えます。また、テーピング供給も対応できます。

外観および形状



お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NTSA0XV103FN6A0



スペック

抵抗値(25℃)	10kΩ
抵抗値(25℃)許容差	±1%
B定数(25/50℃)	3900K
B定数(25/50℃)許容差	±0.5%
B定数(25/80℃)(typ.)	3930K
B定数(25/85℃)(typ.)	3934K
B定数(25/100℃)(typ.)	3944K
最大動作電流(25℃)	0.12mA
定格電力(25℃)	15.0mW
熱放散定数(25℃)	1.5mW/℃
使用温度範囲	-40℃ ~ 125℃
熱時定数(25℃)	7s
リード形状	リード線付タイプ
形状	リード
質量	0.2g
MSL	N

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NTSA0XV103FN6A0

製品データ



温度許容差-温度特性

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。