


# PVA2A102A01R00

生産中止

RoHS

REACH

## 外観および形状



## 特長

1. 2型サーメット品で超低背0.90mm max。
2. はんだや接着剤を使用しない端子取り付け工法により、優れたはんだ濡れ性と端子取り付け強度を実現します。
3. マルチ接点構造の採用により、安定した摺動特性を実現します。
4. はんだやフラックス・洗浄溶剤を使用しない工法で製造しているため、環境にやさしい製品です。
5. 高温リフローはんだに対応する高耐熱品です。

## 包装情報

| 包装コード | 仕様           | 標準梱包数量 |
|-------|--------------|--------|
| R00   | 180mmエンボステープ | 3000   |

### お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# PVA2A102A01R00

## スペック

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 定格電力             | 0.1W        |
| 形状               | SMD         |
| 最高使用電圧           | 50Vdc       |
| 調整方向             | 上面          |
| サイズ              | 2mm         |
| 自動調整対応           | Yes         |
| 調整回転数(電气的有効回転角度) | 1(260°±10°) |
| 機械的回転角度          | エンドレス       |
| 全抵抗値             | 1kΩ         |
| 全抵抗値公差           | ±25%        |
| 抵抗温度係数           | ±250ppm/℃   |
| 抵抗変化特性           | B(直線)       |
| 接触抵抗変化           | 公称全抵抗値の3%以下 |
| 残留抵抗値            | 公称全抵抗値の4%以下 |
| 回転トルク            | 0.5～9.8mN・m |
| 定格電力規定条件         | 70℃         |
| 使用温度範囲           | -55℃ ～ 125℃ |
| 質量               | 0.01g       |

### お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# PVA2A102A01R00

## 製品データ



構造図

### お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。