


# PVM4A103D01B00

生産中止

RoHS

REACH

## 外観および形状



## 特長

1. サーメット抵抗素子です。液体や埃などの厳しい環境下での使用に適しています。
2. ユニークな密閉構造により、フローはんだ・リフローはんだが可能です。
3. 部品点数3点のシンプル構造で、長期の信頼性を維持します。
4. 大型ドライバープレートの採用により、優れたドライバー挿入性を実現しました。
5. はんだ付け後の洗浄が可能です。

## 包装情報

| 包装コード | 仕様  | 標準梱包数量 |
|-------|-----|--------|
| B00   | バラ袋 | 500    |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# PVM4A103D01B00



## スペック

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 定格電力             | 0.25W        |
| 形状               | SMD          |
| 最高使用電圧           | 200Vdc       |
| 調整方向             | 上面           |
| サイズ              | 4mm          |
| 自動調整対応           | Yes          |
| 調整回転数(電氣的有効回転角度) | 1(240°±10°)  |
| 機械的回転角度          | エンドレス        |
| 全抵抗値             | 10kΩ         |
| 全抵抗値公差           | ±20%         |
| 抵抗温度係数           | ±150ppm/℃    |
| 抵抗変化特性           | B(直線)        |
| 接触抵抗変化           | 公称全抵抗値の3%以下  |
| 残留抵抗値            | 公称全抵抗値の1%以下  |
| はんだ付け方法          | リフロー,はんだゴテ   |
| 回転トルク            | 1.0～14.7mN・m |
| 定格電力規定条件         | 70℃          |
| 使用温度範囲           | -55℃ ～ 125℃  |
| 質量               | 0.08g        |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# PVM4A103D01B00

## 製品データ



構造図

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。