
注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりPVG3A200C01B00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PVG3A200C01B00

PVG3A200C01B00

生産中止 RoHS REACH

外観および形状





特長

1. 密閉構造により、埃や液体から内部をガードし、
   長期間安定した特性を確保します。
2. 自動調整に対応したプラス溝を採用しています。
3. ドライバーの挿入性を向上した大口径、
   深溝ロータを採用しています。
4. 上面調整品は、3mmサイズ用ランド、4mmサイズ用ランドにそのままご使用頂けます。
（4mmサイズ用ランドはガルウイングタイプとなります。）

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B00	バラ袋	500

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりPVG3A200C01B00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PVG3A200C01B00

PVG3A200C01B00

スペック


定格電力	0.25W
形状	SMD
最高使用電圧	200Vdc
調整方向	上面
サイズ	3mm
自動調整対応	Yes
調整回転数(電気的有効回転角度)	1(210°±10°)
機械的回転角度	250±10°
全抵抗値	20Ω
全抵抗値公差	±20%
抵抗温度係数	±150ppm/℃
抵抗変化特性	B(直線)
接触抵抗変化	公称全抵抗値の2%または3Ωのいずれか大きい方以下
残留抵抗値	公称全抵抗値の1%または2Ωのいずれか大きい方以下
回転トルク	4.9mN・m以下
定格電力規定条件	70℃
使用温度範囲	-55℃ ～ 125℃
質量	0.06g

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりPVG3A200C01B00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PVG3A200C01B00

PVG3A200C01B00

製品データ



構造図

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。