
注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりTZC3R100A110B00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=TZC3R100A110B00

TZC3R100A110B00

生産中止 RoHS REACH

外観および形状





特長

1. 外形は3.2（W）×4.5（L）×1.6（H）mmの小型。
2. カラーステータにより容量判別が容易で、異品取り付けミスを防ぎます。
3. 0.5mm厚の通常ドライバーで調整できる大型ビス採用。
4. プレーサーによる自動マウントが可能です。
5. 耐熱性樹脂の使用でリフローはんだ付けが可能です。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B00	バラ袋	500

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりTZC3R100A110B00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=TZC3R100A110B00

TZC3R100A110B00

スペック


形状	SMD
使用温度範囲	-25℃ ～ 85℃
T寸法	1.6mm
T寸法公差	±0.1
定格電圧	100Vdc
静電容量最小値(max.)	3pF
静電容量最大値	10pF
静電容量最大値公差	+50/-0%
調整方向	上面
温度係数	N750±300ppm/℃
Q	500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧	220Vdc
絶縁抵抗(min.)	10000MΩ
回転トルク	1.5～9.8mNm
外形色	白
質量	0.05g

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりTZC3R100A110B00の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=TZC3R100A110B00

TZC3R100A110B00


製品データ



構造図



周波数特性



温度特性

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。