



# PVZ3H473C01B00

生産中止

RoHS

REACH

## 外観および形状



## 特長

1. 3端子とも、金めっき金属端子の採用で優れたはんだ付け性を実現しました。
2. フラックス上がりを防止する基板構造を採用しています。

## 包装情報

| 包装コード | 仕様  | 標準梱包数量 |
|-------|-----|--------|
| B00   | バラ袋 | 1000   |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# PVZ3H473C01B00



## スペック

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 定格電力             | 0.1W         |
| 形状               | SMD          |
| 最高使用電圧           | 50Vdc        |
| 調整方向             | 上面           |
| サイズ              | 3mm          |
| 自動調整対応           | Yes          |
| 調整回転数(電气的有効回転角度) | 1(230°±10°)  |
| 機械的回転角度          | エンドレス        |
| 全抵抗値             | 47kΩ         |
| 全抵抗値公差           | ±30%         |
| 抵抗温度係数           | ±500ppm/℃    |
| 抵抗変化特性           | B(直線)        |
| 接触抵抗変化           | 公称全抵抗値の5%以下  |
| 残留抵抗値            | 公称全抵抗値の2%以下  |
| 回転トルク            | 1.0～19.6mN・m |
| 定格電力規定条件         | 50℃          |
| 使用温度範囲           | -25℃ ～ 85℃   |
| 質量               | 0.04g        |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


# PVZ3H473C01B00

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりPVZ3H473C01B00の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PVZ3H473C01B00>

## 製品データ



構造図

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。