

1259CM-0001#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

AEC-Q200

RoHS

REACH


< 品名 (附包装代号) 一览 >

1259CM-0001=P3

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
=P3	330mm压纹带	750

特点

Features

- 1.SMD type high current use common mode choke UCMH0907 series for automotive power line.
- 2.Rated DC Current 5.0A Max.
- 3.2 line

Application

Common mode noise countermeasure for electronic controller DC power lines.

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

1259CM-0001#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

形状	SMD
尺寸代码(单位为mm)	9070
长度	9.0mm
长度公差	±0.3mm
宽度	7.0mm
宽度公差	±0.3mm
厚度	5.0mm
厚度公差	max.
共模阻抗(at 100MHz)	700Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差	(Typ.)
额定电流	5A
额定电流降低	No
额定电压	100Vdc
耐电压	100Vdc
直流电阻(max)	0.01Ω
直流电阻	0.01Ω max.
绝缘电阻(min.)	100MΩ
工作温度范围	-40℃ to 125℃
质量(标准值)	0.8345g
电路数目	1
工作温度范围(含自身温度上升)	Yes
品牌	Murata

注意


1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


1259CM-0001#

末尾的 “#” 为包装规格代号。


产品数据



阻抗-频率特性



共模传输特性(参考值)



接线图

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。