

ECASD60E477M4R5K00

目前生产

RoHS

REACH

105
°C max.

高实效
容量

啸叫
对策


弯曲
裂纹

回流

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	移动设备,民用设备,工业设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	笔记本电脑,个人电脑,服务器,存储,基站,电视,游戏,处理器[ASIC / FPGA / xPU],复印机,POS[销售点],物联网设备,机器人控制,PoE[以太网供电]

外观&形状



备注事项

Low ESR

参考信息

包装	规格	标准包装数量
K	330mm压纹带	2500

质量 (标准值)	
1个	0.2g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

ECASD60E477M4R5K00

规格

长度	7.3±0.3mm
宽度	4.3±0.2mm
厚度	2.8±0.3mm
Allowable Ripple Current	6.6Arms
静电容量	470μF ±20%
ESR	4.5mΩ
漏电	117.5μA
最高使用温度	105℃
工作温度范围	-40℃ to 105℃
额定电压	2.5Vdc
尺寸代号 inch(mm)	2917(7343)
S尺寸	1.3±0.2mm
W1尺寸	2.4±0.2mm

注意





1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

ECASD60E477M4R5K00

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。




注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


ECASD60E477M4R5K00

温度特性



ECASD60E477M4R5K00 C-Temp. capchange, DCOV,

S参数S21



ECASD60E477M4R5K00 S21 DCOV, 25degC

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。