注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载7BB-41-2的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=7BB-41-2

7BB-41-2

计划停产 RoHS REACH

用途


不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	散装	400

外观&形状





特点

1. Clear sound
2. Ultra thin and lightweight
3. No contacts: therefore, no noise and highly reliable
4. Low power consumption for voltage type

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载7BB-41-2的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=7BB-41-2

7BB-41-2

规格

谐振频率(标准值)	2.2kHz
谐振频率公差	±0.3kHz
谐振电阻 (R1)	250Ω
静电容量	30nF
静电容量公差	±30%
静电容量测量条件	[1kHz]
工作温度范围	-20℃ to 70℃
保管温度范围	-30℃ to 80℃
形状	无引线型
金属板尺寸	41mm
陶瓷直径	25mm
金属板材料	黄銅板
振型	他振型
EIAJ元件	PD-SU2-C41-22
质量	5334mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。