


XTCLH26M000TJJA6P0

已经停产

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
P0	254mm塑料编带	2000

特点

Based on long experience and activity, Murata's Crystal Oscillator consists of high quality quartz crystal unit and excellent temperature compensation circuit, which are packaged with high circuit technology and high adjusting technology. They are suitable for communication equipment, business radios, GPS(GNSS) system and survey equipment.

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

XTCLH26M000TJJA6P0

规格

形状	SMD
频率	26.0000MHz
工作温度范围	-40°C to 85°C
电源电压	+3.0±5% (Vcc)
消耗电流(max.)	3mA
输出电压	0.8Vp-p / min.
输出负载阻抗/容量	(10Kohm//10pF)±10%
输出	Clipped Sine Wave
频率温度特性	±0.2ppmmax.
频率老化	±0.5ppmmax./year
频率公差	±0.5ppmmax. (25±2°C)
频率控制范围	±3ppm min. to ±6ppm max.
质量	69.193mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。