

# 7SB-34R7-3C

计划停产



RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                        |
| 可以使用的用途 | 民用设备,工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装 | 规格 | 标准包装数量 |
|----|----|--------|
| -  | 散装 | 800    |

## 特点

1. Clear sound
2. Ultra thin and lightweight
3. No contacts: therefore, no noise and highly reliable
4. Low power consumption for voltage type

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# 7SB-34R7-3C

规格

|           |               |
|-----------|---------------|
| 谐振频率(标准值) | 3.1kHz        |
| 谐振频率公差    | ±0.3kHz       |
| 谐振电阻 (R1) | 150Ω          |
| 静电容量      | 24nF          |
| 静电容量公差    | ±30%          |
| 静电容量测量条件  | [1kHz]        |
| 工作温度范围    | -20°C to 70°C |
| 保管温度范围    | -30°C to 80°C |
| 形状        | 无引线型          |
| 金属板尺寸     | 34.7mm        |
| 陶瓷直径      | 25mm          |
| 金属板材料     | SUS           |
| 振型        | 自振型           |
| EIAJ元件    | PD-SU3-C35-31 |
| 质量        | 2688mg        |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。