

TPSKA6M00B00-R3

已经停产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-R3	330mm压纹带	3000

特点

SMD ceramic trap TPSKA_B is a small and thin SMD trap sealed with a metal cap. Recommended for LCD-TVs, and small and thin tuners.

Features

1. High attenuation and high performance group delay time
2. Small and thin package
3. Reflow-solderable

在1 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

TPSKA6M00B00-R3


规格

中心频率	6.000MHz
衰减量(min.)	35dB
30dB阻带宽	70kHz (min.)
频带宽的波纹(max.)	0.5dB
频带宽的波纹测量条件	[0 to 5.5MHz]
元件	1
形状	SMD
工作温度范围	-20°C to 80°C
质量	133.68mg


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

TPSKA6M00B00-R3


产品数据



频率特性



寄生



测试电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。