

LFL182G45TC1A202

目前生产

推荐

RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备


包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	180mm纸带	4000

特点

运用陶瓷多层技术开发而成的小型、薄型、轻量级片状滤波器，高频也能够获得稳定的高选择度。

外观&形状



- 1.低损耗。
- 2.小型、薄型、轻量级低通滤波器。
- 3.适合于功率放大器和IF部分消除高频波。
- 4.以编带尺寸为标准，可通过片状贴片机自动封装。
- 5.无需调整即可使用。
- 6.可用回流焊接
- 7.中心频率和响应为用户定制做准备，能够在较短时间内对应样品。

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LFL182G45TC1A202

规格

用途	WLAN,BT
标称中心频率(fo)	2450.00MHz
通带宽度	fo±50.00MHz
带内插入损耗 I)	0.40dB max. (at 25°C)
带内插入损耗 II)	0.43dB max. (-40 to +85°C)
衰减(绝对值) I)	27.0dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz
衰减(绝对值) II)	30.0dB min. at 7200.00 to 7500.00MHz
带内VSWR(max.)	1.9
特性阻抗(标称)	50Ω
容许功率	3W
工作温度范围	-40°C to 85°C
长x宽	1.60x0.80mm
厚度(max.)	1.0mm

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。