

# XRCJH16M000F1QB5P0

已经停产



RoHS

REACH

## 用途

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                   |
| 可以使用的用途 | 工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 外观&形状



## 包装信息

| 包装 | 规格        | 标准包装数量 |
|----|-----------|--------|
| P0 | 180mm塑料编带 | 3000   |

## 特点

Standard package size (3225) product with unique metal sealing technology.

This product realizes an excellent frequency stability over temperature.

They are suitable for various types of digital communication equipment.

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# XRCJH16M000F1QB5P0



规格

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 产品型          | 晶体谐振器                              |
| 系列名          | XRCJH                              |
| 型号           | TAS-3225J                          |
| 频率           | 16.0000MHz                         |
| 频率公差         | ±10ppm max. (25±3℃)                |
| 工作温度范围       | -30℃~85℃                           |
| 频率温度特性       | ±15ppm max.                        |
| 频率老化         | ±1ppm max./year(±3ppm max./5years) |
| 等效串联电阻 (ESR) | 80Ω max.                           |
| 驱动电平 (DL)    | 30μW                               |
| 负载电容量 (Cs)   | 8pF                                |
| 形状           | SMD                                |
| 清洗           | 不支持                                |
| 长x宽          | 3.2x2.5mm                          |
| 质量           | 16.33mg                            |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。