

PKM22EPPH4007-B0

目前生产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状



包装信息

包装	规格	标准包装数量
-B0	散装	750

特点

Externally driven piezoelectric sounders are used in digital watches, electronic calculators, telephones and other equipment. They are driven by a signal (ex.: 2048Hz or 4096Hz) from an LSI and provide melodious sound.

Features

1. Low power consumption
2. No noise and high reliability

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PKM22EPPH4007-B0

规格

电路型	无电路型
尺寸	φ22.0×12.0 mm
频率	4.0kHz
声压水平	92dB (typ.)
声压水平	85dB (min.)
声压级测量条件	[±1.5Vo-p,4.0kHz,square wave,10cm]
静电容量	12nF
静电容量公差	±30%
静电容量测量条件	[1kHz]
允许入力电压	±15.0Vo-p max.
工作温度范围	-20°C to 70°C
保管温度范围	-30°C to 80°C
形状	引线
引线形状	销式
引脚长度	引脚长度:6.5mm
振型	他振型
EIAJ元件	PS-RP2-C22-40
质量	3310mg


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PKM22EPPH4007-B0


产品数据



频率响应

The following are examples of externally driven circuits.

- (1) Unstable multi-vibrator using Tr.
- (2) Circuits using inverters or NAND gates.



推荐电路

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。