

DMS-20PC-1-LM-F-C

生産中

推奨

RoHS



用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器, 産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特長

3 Digit, Self-Powered Standard Red LED AC Line Voltage Monitor: 85-264Vac@47-63Hz Input, with Blade Terminals

外観および形状



お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

DMS-20PC-1-LM-F-C

 スペック

製品シリーズ	DMS-20PC-1-LM
製品シリーズ特徴	DMS-20PC-1-LM
Measuring Range(ACV)	85V ~ 264V
Display Type	LED
色	Red
Number of Digits	3
Digit Height (mm)	9.4mm
Power Supply Type	2-Wire Self Powered
Power Supply(ACV)	85V ~ 256V
AC Power Supply Current (mA)Max	50mA
動作温度範囲(degC)	-25℃ ~ 60℃
安全規格	UL/CSA/IEC1010-1
Humidity	0% ~ 95%
Measurment Type	Average-Responding AC Volts
Mounting Type	Plug-in
Accuracy	+/-1V
Case Material	Polycarbonate
Configurable DPM	No
Daylight Readable	No
Digit Height (inch)	0.37inch
Measuring Condition	47Hz ~ 63Hz
Update Rate (samples /sec)	2.5

Weight (g)	28g
Weight (oz)	1 $\frac{3}{4}$

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。