

NFM21PC475B1A3#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

生産中止予定

RoHS

REACH

85
°C max.

EMI
Filter

低
ESL

リフロー
OK

<包装コード有り品番一覧>

NFM21PC475B1A3D

用途


適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

参考情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
D	φ180mmリール 紙テープ グ	4000

質量 (代表値)	
1個	12.0mg

外観および形状



お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NFM21PC475B1A3#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	2.0±0.2mm
W寸法	1.25±0.1mm
T寸法	0.85±0.1mm
静電容量	4.7μF ±20%
外部電極間距離g	0.4±0.2mm
直流抵抗(max.)	5mΩ
外部電極寸法e	0.3±0.2mm
外部電極寸法i	0.6±0.2mm
外部電極寸法j	0.25±0.2mm
使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃
定格電流	6A
定格電圧	10Vdc
サイズコード mm	2012M

2 / 3 ページ中

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、


ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

NFM21PC475B1A3#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

特性データ

同特性となる別品番を表示している場合があります。



お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。