


IRS-B210ST01-R1

生産中止

RoH

REACH

外観および形状



包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
R1	リール	2000

特長

SMDタイプ

1 / 3 ページ中

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

IRS-B210ST01-R1

スペック

形状	SMD
受光部形状	(1.2x0.85mm)x2
感度(typ.)	3.6mV
電源電圧範囲	2V ~ 15V
視野角	θ1=50°,θ2=70°
使用温度範囲	-40℃ ~ 70℃
保存温度範囲	-40℃ ~ 85℃

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


IRS-B210ST01-R1

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりIRS-B210ST01-R1の最新データシートをダウンロードしてください。


<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=IRS-B210ST01-R1>

製品データ




(in mm)


受光部寸法



フィルタ特性



出力電圧測定システム



内部等価回路

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。