注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりPKM24SPH3805の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PKM24SPH3805

PKM24SPH3805


生産中止　RoHS　REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状





Part Number	ℓ
PKM24SPH3805	4.0
PKM24SPH3810	8.0
PKM24SPH3807	12.0
PKM24SPH3801	14.0

Tol.: ±0.5
(in mm)

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	バラ品	360

特長

圧電サウンダ自励振タイプは簡単な回路構成と直流電源で手軽に発音します。共振系を利用した構造のため大音量が必要な警報器などにも使用できます。

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりPKM24SPH3805の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PKM24SPH3805

PKM24SPH3805

スペック


発振回路	非内蔵
サイズ	φ24.0×11.0 mm
周波数	3.8kHz
音圧レベル	90dB (min.)
音圧レベル規定条件	[12Vdc,10cm]
発振周波数	3.8kHz
発振周波数規定条件	[12Vdc]
消費電流(max.)	12mA
消費電流規定条件	[12Vdc]
許容入力電圧	3Vdc～20Vdc
使用温度範囲	-20℃ ～ 70℃
保存温度範囲	-30℃ ～ 80℃
形状	リード
リード形状	ピンタイプ
端子長さ	端子長さ:4.0mm
振動タイプ	自励振
JEITA形名	PS-RP3-C24-38
質量	3712mg

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりPKM24SPH3805の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PKM24SPH3805

PKM24SPH3805

製品データ



電源電圧特性



推奨回路

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。