


PTGL07AS181M0N51A0

生産中止

RoHS

REACH

外観および形状



特長

1. ポジスタの室温抵抗で、突入電流を抑制します。
2. 異常時には、抵抗値を大きくして流れる電流を抑制し回路を保護します。
3. 電源が切られるまで高抵抗で回路を保護します。
4. 突入電流回路の小型化がはかれ、省スペース化できます。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
A0	つづら折り	1000

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

PTGL07AS181M0N51A0



スペック

最大電圧	280V
抵抗値(25℃)	180Ω
抵抗値(25℃)許容差	±20%
最大突入電流(peak)	6.22A
突入電流最大印加時間	10ms
使用温度範囲	-40℃ ～ 105℃
D-外径寸法	7.8mm
T寸法	6mm
F-リード線間隔	5mm
d-リード線径	0.5mm
形状	リード
質量	0.75g
MSL	N

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

PTGL07AS181M0N51A0

製品データ



抵抗温度特性

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。