注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりNTPA64R7LBMB0の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NTPA64R7LBMB0

NTPA64R7LBMB0


生産中止 RoHS REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状





包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
B0	バラ袋	500

特長

・100W以下の電源に最適です。
・熱放散の良好な樹脂コーティングを施しているため、復帰特性に優れています。

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりNTPA64R7LBMB0の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NTPA64R7LBMB0

NTPA64R7LBMB0

スペック


抵抗値(25℃)	4.7Ω
抵抗値(25℃)許容差	±15%
最大許容電流(25℃)	2.1A
最大許容電流(55℃)	1.9A
熱時定数(25℃)	30s
熱放散定数(25℃)	7.5mW/℃
最大コンデンサ容量	620μF
最大コンデンサ容量規定条件	at 100V
使用温度範囲	-20℃ ～ 160℃
リード形状	リード線付タイプ
形状	リード
質量	0.31g
MSL	N

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりNTPA64R7LBMB0の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NTPA64R7LBMB0

NTPA64R7LBMB0


製品データ



最大許容電流軽減曲線



電流-抵抗比/電流-発熱温度特性



最大使用コンデンサ容量グラフ

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。