注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりNTSD1WD503FPB30の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NTSD1WD503FPB30

NTSD1WD503FPB30


生産中止 RoHS REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状





* NTSD1XM202/NTSD1WB203/NTSD1WC303 Types

Type	L (mm)
NTSD1_FPB30	30
NTSD1_FPB40	40
NTSD1_FPB50	50

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
-	バラ袋	500

特長

1. リード線に絶縁被覆処理が施されています。
2. 被覆は柔軟で可とう性に優れています。
3. 被覆の表面は引っ掻き性も良好で、容易に取り扱えます。
4. 精密なシート成形工法による均一な素子厚みで、抵抗値、B定数ともに1%の高精度を実現しました。
5. 均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりNTSD1WD503FPB30の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NTSD1WD503FPB30

NTSD1WD503FPB30

スペック


抵抗値(25℃)	50kΩ
抵抗値(25℃)許容差	±1%
B定数(25/50℃)	4150K
B定数(25/50℃)許容差	±1%
B定数(25/80℃)(typ.)	4205K
B定数(25/85℃)(typ.)	4213K
B定数(25/100℃)(typ.)	4234K
最大動作電流(25℃)	0.05mA
定格電力(25℃)	15.0mW
熱放散定数(25℃)	1.5mW/℃
使用温度範囲	-40℃ ～ 125℃
熱時定数(25℃)	7s
リード形状	絶縁タイプ
形状	リード
質量	0.1g
MSL	N

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。
村田製作所公式ウェブサイトよりNTSD1WD503FPB30の最新データシートをダウンロードしてください。
http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=NTSD1WD503FPB30

NTSD1WD503FPB30

製品データ



温度許容差-温度特性

お願い
1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。