

# PKGS-00TAV-R


生産中止予定

AEC-Q200

RoHS

REACH

## 外観および形状



## 包装情報

| 包装コード | 仕様           | 標準梱包数量 |
|-------|--------------|--------|
| R     | 180mmエンボステープ | 2000   |

### お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# PKGS-00TAV-R

## スペック

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 使用温度範囲     | -40℃ ～ 125℃        |
| 主軸傾斜角      | 0°                 |
| G感度(typ.)  | 0.8mV/G            |
| 静電容量(typ.) | 245pF              |
| 絶縁抵抗(min.) | 10000MΩ            |
| 非直線性(typ.) | 1%                 |
| 耐衝撃性       | 3000G (作用時間 0.3ms) |
| 感度方式       | 電圧感度型              |
| 共振周波数      | 39kHz              |
| 保存温度範囲     | -40℃ ～ 125℃        |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、


ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# PKGS-00TAV-R

## 製品データ



周波数特性



主軸傾斜角

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。