

PKGS-25SXAP1-R

生産中止

RoHS

REACH


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	HDD 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
R	180mmエンボステーピング	3000

外観および形状



お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

PKGS-25SXAP1-R

スペック

使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃
主軸傾斜角	25°
G感度(typ.)	0.35pC/G
静電容量(typ.)	740pF
絶縁抵抗(min.)	100MΩ
非直線性(typ.)	1%
耐衝撃性	3000G (作用時間 0.3ms)
感度方式	電荷感度型
共振周波数	27kHz
保存温度範囲	-40℃ ～ 85℃

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


PKGS-25SXAP1-R

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。


村田製作所公式ウェブサイトよりPKGS-25SXAP1-Rの最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=PKGS-25SXAP1-R>

製品データ



周波数特性



主軸傾斜角

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。